

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 10.9 M24X100

Cod Articol	04100.240.100
Marcă	-
UBB	950351329012
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115621
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M24
Lungime	100 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standarde

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	100
P	3
s	36

Desen tehnic

