FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Zincat, pasivat galben 10.9 M14X80/S=22**

Cod Articol	04104.140.080
Marcă	-
UBB	953351909890
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175655
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M14
Lungime	80 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standarde

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	80

Desen tehnic

