

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M6X30

Cod Articol	04105.060.030
Marcă	-
UBB	500505619899
UNSPSC	31161620
EAN	8715494438865
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	30 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	30
P	1
s	10

Desen tehnic

