

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M8X70

Cod Articol	04105.080.070
Marcă	-
UBB	500505560549
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439053
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	70 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standarde

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	70
P	1.25
s	13

Desen tehnic

