

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M10X50

Cod Articol	04105.100.050
Marcă	-
UBB	500505560887
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439107
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	50 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	50
P	1.5

Desen tehnic



