FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M10X120**

Cod Articol	04105.100.120
Marcă	-
UBB	500574308168
UNSPSC	31161620
EAN	8715494301626
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	120 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	120
P	1.5

Desen tehnic

