

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M12X45

Cod Articol	04105.120.045
Marcă	-
UBB	500505561539
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439244
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	45 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.75

Desen tehnic



