

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M12X80

Cod Articol	04105.120.080
Marcă	-
UBB	500505561950
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439312
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	80 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standarde

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.75

Desen tehnic



