

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M16X60

Cod Articol	04105.160.060
Marcă	-
UBB	500505562941
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439480
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	60 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standarde

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	60
P	2

Desen tehnic



