FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M16X70**

Cod Articol	04105.160.070
Marcă	-
UBB	500505563022
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439503
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	70 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standarde

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	70
P	2

Desen tehnic

