

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M16X120

Cod Articol	04105.160.120
Marcă	-
UBB	500505564012
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439565
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	120 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standarde

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	120
P	2

Desen tehnic



