

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M20X80

Cod Articol	04105.200.080
Marcă	-
UBB	500505564681
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439640
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M20
Lungime	80 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standarde

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	80
P	2.5

Desen tehnic



