

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M20X140

Cod Articol	04105.200.140
Marcă	-
UBB	500505565001
UNSPSC	31161620
EAN	8715494440257
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M20
Lungime	140 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standarde

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	140
P	2.5

Desen tehnic



