

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 12.9 M6X40

Cod Articol	04108.060.040
Marcă	-
UBB	955351407437
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849549
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	40 mm
Clasă	12.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standarde

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	40
P	1
s	10

Desen tehnic

