FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Simplu 12.9 M8X80**

Cod Articol	04108.080.080
Marcă	-
UBB	955351408005
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849600
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	80 mm
Clasă	12.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	80
P	1.25
s	13

Desen tehnic

