

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 12.9 M20X50

Cod Articol	04118.200.050
Marcă	-
UBB	953351881404
UNSPSC	31161620
EAN	8715492119285
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M20
Lungime	50 mm
Clasă	12.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Specificatii tehnice

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	50
P	2.5
s	30

Desen tehnic

