




## Bulon cu flanșă hexagonală DIN 6921 Oțel Simplu 10.9 M6X20

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 04132.060.020        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 954351299605         |
| UNSPSC      | 31161620             |
| EAN         | 8715492119896        |
| PKG. of 200 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Diameter            | M6            |
| Lungime             | 20 mm         |
| Clasă               | 10.9          |
| Tip antrenare       | Hexagon       |
| Forma de cap        | Cap hexagonal |
| Material            | Oțel          |
| Direcție filet      | Dreapta       |
| Tratament suprafață | Simplu        |
| Filete              | Filet metric  |

#### Info

Specific features of hexagon bolts with flange: The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure. Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange. Washers are not necessary.

### Standarde

|      |             |
|------|-------------|
| EN   | ≈1665       |
| DIN  | 6921        |
| ISO  | ≈4162       |
| ASME | ≈B18.2.3.4M |

### Specificatii tehnice

|          |    |
|----------|----|
| b (min.) | 18 |
|----------|----|

### Desen tehnic

|           |      |
|-----------|------|
| d-D       | M6   |
| dc (max.) | 14.2 |
| k (max.)  | 6.6  |
| L (mm)    | 20   |
| P         | 1    |
| s         | 10   |

