




Șuruburi cu flanșă EN1665 EN 1665 Oțel Zincat 10.9 M10X40

Cod Articol	04140.100.040
Marcă	-
UBB	500650801243
UNSPSC	31162400
EAN	8717077294578
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	40 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standarde

ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	≈6921
EN	1665
ISO	≈4162

Specificatii tehnice

b (min.)	26
d-D	M10
dc (max.)	22.3
k (max.)	10.4
L (mm)	40
P	1.5
s	16

Desen tehnic

