



## Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M18X70

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 07000.180.070        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 950351383795         |
| UNSPSC      | 31161605             |
| EAN         | 8715492046727        |
| PKG. of 25  | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Diameter            | M18             |
| Lungime             | 70 mm           |
| Clasă               | 12.9            |
| Tip antrenare       | Locaș hexagonal |
| Forma de cap        | Cap cilindric   |
| Material            | Oțel            |
| Direcție filet      | Dreapta         |
| Tratament suprafață | Simplu          |
| Filete              | Filet metric    |

#### Info

Atenție:  
electro galvanizarea  
acestor produse  
poate cauza  
fragilizarea la  
hidrogen.

### Standarde

|      |          |
|------|----------|
| DIN  | 912      |
| NF   | E25-125  |
| BS   | 4168-1   |
| NEN  | 1241     |
| ASME | B18.3.1M |
| ISO  | 4762     |

### Specificatii tehnice

|                   |     |
|-------------------|-----|
| b                 | 48  |
| d-D               | M18 |
| dk (max.)         | 27  |
| Filet complet L ≤ | 65  |
| k (max.)          | 18  |
| L (mm)            | 70  |
| P                 | 2.5 |
| s                 | 14  |

### Desen tehnic

