



Șurub de păsuire cu cap cilindric și locaș hexagonal, filet american UNC ASME B18.3 Oțel Dreapta Simplu 012.9 (5/8)3/4X4 Inch

Cod Articol	07116.158.101
Marcă	-
UBB	953351307384
UNSPSC	31161605
EAN	8715492066886
PKG. of 3	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Clasă	012.9
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Unified National Coarse

Standarde

ASME	B18.3
BS	2470

Info

Atenție:
electro galvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen. Toate dimensiunile din tabelul de mai sus sunt în inch. Marcajul pe aceste șuruburi nu este obligatoriu. Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste șuruburi au capacitatea la sarcină redusă. Atenție:

Deoarece clasa de toleranță de filet a acestor șuruburi este 3A, procese de acoperire a suprafeței (zincare) pot cauza probleme de potrivire filetului.

Specificatii tehnice

Desen tehnic

