
FABORY



Şurub **cu cap hexagonal cu** piuliţă hexagonală **DIN 601/555** Oțel **Simplu 4.6 M12X260**

Cod Articol	08000.120.260
Marcă	-
UBB	500648014628
UNSPSC	31161620
EAN	8717077272941
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	260 mm
Clasă	4.6
Tip antrenare	Hexagon
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric
Info	The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Standarde

ISO	≈4016/4033
NEN	102/697
DIN	601/555
NF	E25-115-1/E25-402

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	260
m	10
P	1.75
s	19

Desen tehnic

