



## Șurub cu cap hexagonal cu piuliță hexagonală DIN 601/555 Oțel Simplu 4.6 M12X280

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 08000.120.280        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 500648014701         |
| UNSPSC      | 31161620             |
| EAN         | 8717077272958        |
| PKG. of 25  | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Diameter            | M12                                                               |
| Lungime             | 280 mm                                                            |
| Clasă               | 4.6                                                               |
| Tip antrenare       | Hexagon                                                           |
| Material            | Oțel                                                              |
| Direcție filet      | Dreapta                                                           |
| Tratament suprafață | Simplu                                                            |
| Filete              | Filet metric                                                      |
| Info                | The property class of the corresponding nuts is  4  as a minimum. |

### Standarde

|     |                   |
|-----|-------------------|
| NEN | 102/697           |
| NF  | E25-115-1/E25-402 |
| DIN | 601/555           |
| ISO | ≈4016/4033        |

### Specificatii tehnice

|                           |      |
|---------------------------|------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 36   |
| b (min.): L200mm          | 49   |
| b (min.): L≤125mm         | 30   |
| d-D                       | M12  |
| k                         | 7.5  |
| L (mm)                    | 280  |
| m                         | 10   |
| P                         | 1.75 |
| s                         | 19   |

### Desen tehnic

