


Șurub cu cap hexagonal cu piuliță hexagonală DIN 601/555 Oțel Simplu 4.6 M12X440



Cod Articol	08000.120.440
Marcă	-
UBB	500648015385
UNSPSC	31161620
EAN	8717077273016
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	440 mm
Clasă	4.6
Tip antrenare	Hexagon
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.

Standarde

NEN	102/697
DIN	601/555
NF	E25-115-1/E25-402
ISO	≈4016/4033

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	440
m	10
P	1.75
s	19

Desen tehnic

