
FABORY



Șurub **cu cap torbant** și **guler** pătrat, parțial **filetat DIN 603** Oțel **Simplu 8.8 M6X20**

Cod Articol	08310.060.020
Marcă	-
UBB	950351616947
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558220
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	20 mm
Threaded pitch (P)	1
Clasă	8.8
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈303
ISO	≈8677
DIN	603
BS	≈4933

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	20
P	1
fn (max.)	4.6
Vn (max.)	6.48

Desen tehnic

