




Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel Simplu 8.8 M8X16

Cod Articol	08310.080.016
Marcă	-
UBB	950351617697
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558299
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	16 mm
Threaded pitch (P)	1.25
Clasă	8.8
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈303
DIN	603
BS	≈4933
ISO	≈8677

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	16
P	1.25
fn (max.)	5.6
Vn (max.)	8.58

Desen tehnic

