




Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel Simplu 8.8 M8X45

Cod Articol	08310.080.045
Marcă	-
UBB	950351618273
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558350
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	45 mm
Threaded pitch (P)	1.25
Clasă	8.8
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈303
BS	≈4933
DIN	603
ISO	≈8677

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	45
P	1.25
fn (max.)	5.6
Vn (max.)	8.58

Desen tehnic

