




Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel Simplu 8.8 M8X50

Cod Articol	08310.080.050
Marcă	-
UBB	950351618356
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558367
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	50 mm
Threaded pitch (P)	1.25
Clasă	8.8
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈8677
BS	≈4933
DIN	603
NEN	≈303

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	50
P	1.25
fn (max.)	5.6
Vn (max.)	8.58

Desen tehnic

