
FABORY



Șurub **cu cap torbant** și **guler** pătrat, parțial **filetat DIN 603** Oțel **Simplu 8.8 M8X60**

Cod Articol	08310.080.060
Marcă	-
UBB	950351618505
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558381
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	60 mm
Threaded pitch (P)	1.25
Clasă	8.8
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈303
ISO	≈8677
BS	≈4933
DIN	603

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	60
P	1.25
fn (max.)	5.6
Vn (max.)	8.58

Desen tehnic

