




Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel Simplu 8.8 M8X70

Cod Articol	08310.080.070
Marcă	-
UBB	950351618687
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558404
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	70 mm
Threaded pitch (P)	1.25
Clasă	8.8
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	603
BS	≈4933
ISO	≈8677
NEN	≈303

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	70
P	1.25
fn (max.)	5.6
Vn (max.)	8.58

Desen tehnic

