
FABORY



Șurub **cu cap torbant** și **guler** pătrat, parțial **filetat DIN 603** Oțel **Simplu 8.8 M8X80**

Cod Articol	08310.080.080
Marcă	-
UBB	950351618760
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558411
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	80 mm
Threaded pitch (P)	1.25
Clasă	8.8
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4933
DIN	603
ISO	≈8677
NEN	≈303

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	80
P	1.25
fn (max.)	5.6
Vn (max.)	8.58

Desen tehnic

