




Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel Simplu 8.8 M10X20

Cod Articol	08310.100.020
Marcă	-
UBB	950351619008
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558442
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	20 mm
Threaded pitch (P)	1.5
Clasă	8.8
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4933
NEN	≈303
DIN	603
ISO	≈8677

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk (max.)	24.65
k (max.)	5.38
L (mm)	20
P	1.5
fn (max.)	6.6
Vn (max.)	10.58

Desen tehnic

