




## Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel Zincat 8.8 M6X35

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 08320.060.035        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 500645159145         |
| UNSPSC      | 31161612             |
| EAN         | 8717077066540        |
| PKG. of 200 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Diameter            | M6           |
| Lungime             | 35 mm        |
| Threaded pitch (P)  | 1            |
| Clasă               | 8.8          |
| Material            | Oțel         |
| Direcție filet      | Dreapta      |
| Tratament suprafață | Zincat       |
| Filete              | Filet metric |

### Standarde

|     |       |
|-----|-------|
| ISO | ≈8677 |
| DIN | 603   |
| BS  | ≈4933 |
| NEN | ≈303  |

### Specificatii tehnice

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 24    |
| b (min.): L≤125mm         | 18    |
| d-D                       | M6    |
| dk (max.)                 | 16.55 |
| k (max.)                  | 3.88  |
| L (mm)                    | 35    |
| P                         | 1     |
| fn (max.)                 | 4.6   |
| Vn (max.)                 | 6.48  |

### Desen tehnic

