



Prezoane bolt & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7 - Gr.2H 1/2X50 (2)

Cod Articol	22080.127.050
Marcă	-
UBB	950353832724
UNSPSC	31161619
EAN	8715492616890
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	1/2 Inch
Lungime	50 mm
Clasă	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Oțel
Material tehnic	ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Unified National Coarse
Filete pe inch	13
Info	Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Standarde

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Specificatii tehnice

B	0.875
---	-------

Desen tehnic

L (mm)	50
M	12.3

