FABORY



Prezoane bolț **& 2** piulițe **hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2** Oțel **ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7 - Gr.2H 5/8X95 (3.3/4)**

Cod Articol	22080.158.095
Marcă	-
UBB	950353063072
UNSPSC	31161619
EAN	8715492617156
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	5/8 Inch
Lungime	95 mm
Clasă	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Oțel
Material tehnic	ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Unified National Coarse
Filete pe inch	11
Info	Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Standarde

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Specificatii tehnice

B	1.0625

Desen tehnic

L (mm)	95
M	15.5

