FABORY



# **Prezoane** bolț **& 2** piulițe **hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2** Oțel **ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7 - Gr.2H 5/8X295 (11.1/2)**

| | |
|---|---|
| Cod Articol | 22080.158.292 |
| Marcă | - |
| UBB | 500578477126 |
| UNSPSC | 31161619 |
| EAN | 8715494364393 |
| PKG. of 1 | Exclusiv împachetare |

## Parametri tehnici

| | |
|---|---|
| Diameter | 5/8 Inch |
| Lungime | 295 mm |
| Clasă | Gr.B7 - Gr.2H |
| Material | Oțel |
| Material tehnic | ASTM A193 - ASTM A194 |
| Direcție filet | Dreapta |
| Tratament suprafaţă | Simplu |
| Filete | Unified National Coarse |
| Filete pe inch | 11 |
| Info | Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate. |

## Standarde

| | |
|---|---|
| ASME | B16.5/B18.2.2 |
| BS | ≈4882 |
| ASTM | A193/A194 |

## Specificatii tehnice

## Desen tehnic

| | |
|---|---|
| B | 1.0625 |
| L (mm) | 295 |
| M | 15.5 |

