



## Prezoane bolt & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7 - Gr.2H 7/8X155 (6.1/8)

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 22080.222.155        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 500578023862         |
| UNSPSC      | 31161619             |
| EAN         | 8715494343398        |
| PKG. of 1   | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Diameter            | 7/8 Inch                |
| Lungime             | 155 mm                  |
| Clasă               | Gr.B7 - Gr.2H           |
| Material            | Oțel                    |
| Material tehnic     | ASTM A193 - ASTM A194   |
| Direcție filet      | Dreapta                 |
| Tratament suprafață | Simplu                  |
| Filete              | Unified National Coarse |
| Filete pe inch      | 9                       |

**Info**  
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

### Standarde

|      |               |
|------|---------------|
| ASTM | A193/A194     |
| BS   | ≈4882         |
| ASME | B16.5/B18.2.2 |

### Specificatii tehnice

|   |        |
|---|--------|
| B | 1.4375 |
|---|--------|

### Desen tehnic

|        |      |
|--------|------|
| L (mm) | 155  |
| M      | 21.8 |

