FABORY



Prezoane bolț **& 2** piulițe **hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2** Oțel **ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7 - Gr.2H 7/8X275 (10.3/4)**

Cod Articol	22080.222.273
Marcă	-
UBB	500578024696
UNSPSC	31161619
EAN	8715494343473
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	7/8 Inch
Lungime	275 mm
Clasă	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Oțel
Material tehnic	ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Unified National Coarse
Filete pe inch	9
Info	Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Standarde

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Specificatii tehnice

Desen tehnic

B	1.4375
L (mm)	275
M	21.8

