



Prezoane bolt & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7 - Gr.2H 7/8X510 (20)

Cod Articol	22080.222.508
Marcă	-
UBB	500578028085
UNSPSC	31161619
EAN	8715494343817
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	7/8 Inch
Lungime	510 mm
Clasă	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Oțel
Material tehnic	ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Unified National Coarse
Filete pe inch	9
Info	Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Standarde

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Specificatii tehnice

B	1.4375
---	--------

Desen tehnic

L (mm) 510

M 21.8

