FABORY



Prezoane bolț **& 2** piulițe **hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2** Oțel **ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X355 (14)**

Cod Articol	22080.254.355
Marcă	-
UBB	951353844446
UNSPSC	31161619
EAN	8715493346963
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	1 Inch
Lungime	355 mm
Clasă	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Oțel
Material tehnic	ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Unified National Coarse
Filete pe inch	8
Info	Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Standarde

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Specificatii tehnice

Desen tehnic

B	1.625
L (mm)	355
M	25

