



Prezoane bolt & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X505 (19.7/8)

Cod Articol	22080.254.505
Marcă	-
UBB	500578031527
UNSPSC	31161619
EAN	8715494344166
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	1 Inch
Lungime	505 mm
Clasă	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Oțel
Material tehnic	ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Unified National Coarse
Filete pe inch	8

Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Standarde

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

B	1.625
L (mm)	505
M	25

