



## Prezoane bolt & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A320 - ASTM A194 Simplu Gr.L7 - Gr.4 1.1/8X315 (12.1/2)

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 22330.285.317        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 951353098134         |
| UNSPSC      | 31161619             |
| EAN         | 8715492621351        |
| PKG. of 1   | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Diameter            | 1.1/8 Inch            |
| Lungime             | 315 mm                |
| Clasă               | Gr.L7 - Gr.4          |
| Material            | Oțel                  |
| Material tehnic     | ASTM A320 - ASTM A194 |
| Direcție filet      | Dreapta               |
| Tratament suprafață | Simplu                |
| Filete              | 8 Unified National    |
| Filete pe inch      | 8                     |

Info

Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate. Piulițele Grade 4 nu mai există în ASTM A194/A194M și

### Standarde

|      |               |
|------|---------------|
| ASME | B16.5/B18.2.2 |
| BS   | ≈4882         |
| ASTM | A193/A194     |

# FABORY

vor fi scoase din  
uz treptat. Este  
recomandat să  
folosiți piulițe Grade  
7 în locul lor .

## Specificatii tehnice

|        |        |
|--------|--------|
| B      | 1.8125 |
| L (mm) | 315    |
| M      | 28.2   |

## Desen tehnic

