



## Prezoane bolt & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 7/8X445 (17.1/2)

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 22529.222.444        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 500627292773         |
| UNSPSC      | 31161619             |
| EAN         | 8715494534369        |
| PKG. of 1   | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Diameter        | 7/8 Inch                |
| Lungime         | 445 mm                  |
| Clasă           | Gr.B8 Cl.2 - Gr.8       |
| Material        | Oțel inoxidabil         |
| Material tehnic | ASTM A193 - ASTM A194   |
| Direcție filet  | Dreapta                 |
| Filete          | Unified National Coarse |
| Filete pe inch  | 9                       |

|      |                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Standarde

|      |               |
|------|---------------|
| BS   | ≈4882         |
| ASTM | A193/A194     |
| ASME | B16.5/B18.2.2 |

### Specificatii tehnice

|   |        |
|---|--------|
| B | 1.4375 |
|---|--------|

### Desen tehnic

L (mm) 445

M 21.8

