FABORY



Prezoane bolț **& 2** piulițe **hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2** Oțel **inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1 Inch X460 (18.1/8)**

Cod Articol	22529.254.460
Marcă	-
UBB	500578448267
UNSPSC	31161619
EAN	8715494369794
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	1 Inch
Lungime	460 mm
Clasă	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet	Dreapta
Filete	Unified National Coarse
Filete pe inch	8
Info	Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Standarde

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Specificatii tehnice

B	1.625

Desen tehnic

L (mm)	460
M	25

