



Prezoane bolt & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.5/8X330 (13)

Cod Articol	22530.412.330
Marcă	-
UBB	500578561689
UNSPSC	31161619
EAN	8715494361262
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	1.5/8 Inch
Lungime	330 mm
Clasă	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet	Dreapta
Filete	8 Unified National
Filete pe inch	8
Info	Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Standarde

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

Specificatii tehnice

B	2.5625
---	--------

Desen tehnic

L (mm) 330

M 40.5

