FABORY



Prezoane bolț **& 2** piulițe **hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2** Oțel **inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 7/8X360 (14.1/4)**

Cod Articol	22538.222.361
Marcă	-
UBB	500578057514
UNSPSC	31161619
EAN	8715494338479
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	7/8 Inch
Lungime	360 mm
Clasă	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet	Dreapta
Filete	Unified National Coarse
Filete pe inch	9
Info	Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Standarde

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Specificatii tehnice

B	1.4375

Desen tehnic

L (mm)	360
M	21.8

