



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M2X3

Cod Articol	24520.020.003
Marcă	-
UBB	950353815240
UNSPSC	31161504
EAN	8715492629647
PKG. of 2000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2
Lungime	3 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
NF	≈E25-127
BS	≈4183
ISO	≈1207

Specificatii tehnice

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3.8
Filet complet L ≤	30
k (max.)	1.3
L (mm)	3
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Desen tehnic