FABORY



Șurub **cu cap cilindric,** locaș **crestat DIN 84** Oțel **Zincat 4.8 M2X12**

Cod Articol	24520.020.012
Marcă	-
UBB	950353111582
UNSPSC	31161504
EAN	8715492629708
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2
Lungime	12 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
BS	≈4183
DIN	84
NEN	≈1602

Specificatii tehnice

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3.8
Filet complet L ≤	30
k (max.)	1.3
L (mm)	12
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Desen tehnic