



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M2X16

Cod Articol	24520.020.016
Marcă	-
UBB	950353111665
UNSPSC	31161504
EAN	8715492629722
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2
Lungime	16 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈1602
ISO	≈1207
DIN	84
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127

Specificatii tehnice

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3.8
Filet complet L ≤	30
k (max.)	1.3
L (mm)	16
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Desen tehnic