



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M2X20

Cod Articol	24520.020.020
Marcă	-
UBB	950353111749
UNSPSC	31161504
EAN	8715492629739
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2
Lungime	20 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈1207
DIN	84
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈1602

Specificatii tehnice

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3.8
Filet complet L ≤	30
k (max.)	1.3
L (mm)	20
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Desen tehnic