



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M5X60

Cod Articol	24520.050.060
Marcă	-
UBB	950353118512
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630803
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	60 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
DIN	84
NF	≈E25-127
NEN	≈1602
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M

Specificatii tehnice

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8.5
Filet complet L ≤	40
k (max.)	3.3
L (mm)	60
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.3

Desen tehnic